


**KOMET® Unisix® keičiama plokštelė, BK7935, Pavadinimas, tipas W29: 24-010****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 236910 24-010 |
| GTIN | 4047109286221 |
| Produktų klasė | 24T |

Aprašymas**Tinka:**

Nr. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Pastaba:

Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.

Tipas: INOX

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 05T304

Pastūma f plienui < 900 N/mm²: 0,14 mm/aps,

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------------|--------------|
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | WOEX 05T304 |
| Pavadinimas | 24-010 |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm ² | 0,14 mm/aps, |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3 |
| Kietlydinys | BK7935 |
| Tipas | INOX |
| Ašmenys | HM |

Produkto rūšis

Gręžimas

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 160 m/min | M |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |