

 KOMET

KOMET REAMAX® TS plėtimo galvutė H7 HM ASG3000, DGB-P, Nominalus Ø D: 25mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	239822 25
GTIN	
Produktų klasė	27E

Aprašymas

Modelis:

Plėtimo galvutės **nušlifotos pagal kiaurymės tolerancijos lauką H7.**

Produktvyiam darbui priderinta pjovimo briaunų geometrija. Pareguliuojama μ ribose, kai kompensuojamas susidėvėjimas ir norima pasiekti mažiausią bazinę toleranciją nuo IT4. Galimos kiaurymės iki $5 \times D$.

Geometrija **ASG3000** su įpjovos kampu 45° ir papildomu grioveliu drožlėms pašalinti išilgai pjovimo briaunos. **Aklinosioms ir kiaurosioms kiaurymėms.**

Pastaba:

- **Kiti dydžiai – pagal užklausimą pristatomi per trumpą laiką.**
- **Tinkamus laikiklius žr. Nr. 239880 – 239940.**
- **Rekomenduojami režimai kiaurosioms kiaurymėms.**

Techninis aprašymas

Nominalus Ø D	25 mm
Pastūma f plienui $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,8 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Pjovimo briaunos ilgis l_1	6 mm
Galvutės ilgis l	20 mm

skirta Nr. 239880 – 239940	22–26,99
Danga	DGB-P
Gręžimo tolerancija	H7
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė aklina arba atvira
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė plėtimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	40 m/min	H
GGG	tinka	180 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		