

 KOMET

KOMET REAMAX® TS plėtimo galvutė H7 HM ASG3000, DGB-P, Nominalus Ø D: 50mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|-----------|
| Užsakymo numeris | 239822 50 |
| GTIN | |
| Produktų klasė | 27E |

Aprašymas
Modelis:

Plėtimo galvutės **nušlifotos pagal kiaurymės tolerancijos lauką H7.**

Produktvyiam darbui priderinta pjovimo briaunų geometrija. Pareguliuojama μ ribose, kai kompensuojamas susidėvėjimas ir norima pasiekti mažiausią bazinę toleranciją nuo IT4. Galimos kiaurymės iki $5 \times D$.

Geometrija **ASG3000** su įpjovos kampu 45° ir papildomu grioveliu drožlėms pašalinti išilgai pjovimo briaunos. **Aklinosioms ir kiaurosoms kiaurymėms.**

Pastaba:

- **Kiti dydžiai – pagal užklausimą pristatomi per trumpą laiką.**
- **Tinkamus laikiklius žr. Nr. 239880 – 239940.**
- **Rekomenduojami režimai kiaurosoms kiaurymėms.**

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------|
| Galvutės ilgis l | 25 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis l ₁ | 6 mm |
| skirta Nr. 239880 – 239940 | 42 – 51,99 |
| Pastūma f plienui < 750 N/mm ² | 1,2 mm/aps, |
| Nominalus Ø D | 50 mm |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 |
| Danga | DGB-P |
| Gręžimo tolerancija | H7 |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė aklina arba atvira |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Produkto rūšis | Pjovimo galvutė plėtimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|-----------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <55 HRC | ribotai tinka | 40 m/min | H |
| GGG | tinka | 180 m/min | K |
| drėgnas, maks. | tinka | | |