

Išverčiamas konteineris su išvertimo sistema, dažytas, Konteinerio tūris: 300l



Užsakymo data

Užsakymo numeris	919950 300
GTIN	2050001936790
Produktų klasė	94B

Aprašymas

Modelis:

Išverčiamas konteineris **kietoms medžiagoms** su patogiu svorio centru. Išversti galima bet kokiame aukštyje lino patempimu.

Kraštas aplink visą konteinerį yra iš profilio, tvirtas pagrindo rėmas su kišenėmis keltuvui. Yra apsauga nuo netyčinio nuslydimo ir išvertimo.

Kišenių keltuvui vidiniai matmenys B×H = 200×80 mm.

Spalva:

Galima pasirinkti šviesiai mėlyną RAL 5012, geltonai oranžinę RAL 2000, ugnies raudonumo RAL 3000, rezetos žalią RAL 6011, pelės pilkumo RAL 7005 **dažų spalvą**.

Techninis aprašymas

Svoris	112 kg
Išvertimo saugiklis	taip
su tale	taip
Aukštis	835 mm
Leistinoji apkrova	750 kg

Plotis	770 mm
Atstumas tarp šakių kišenių B	300 mm
Ilgis	1260 mm
Paskirtis	kietoms medžiagoms
Konteinerio tūris	300 l
Iškratymo briaunos aukštis	740 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produkto rūšis	Išverčiamas konteineris

Priedai

Ratų rinkinys drožlių ir išverčiamiems konteineriams, iš poliamido, 4 vnt. Keliamoji galia / ratukas 450 kg

919970 450