

**Išverčiamas konteineris RAL 7035 su išleidimo čiaupu, Konteinerio tūris: 450l****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919922 450
GTIN	4017976847023
Produktų klasė	96D

**Aprašymas****Modelis:**

Lovelis hermetiškai suvirintas, įstatytas taip, kad būtų galima paversti.

Lovelio kraštas viršuje dukart užlenktas.

Apačioje integruotos dvi kišenės krautuvui, pakoja ir apsauga nuo apvirtimo.

2 fiksuoti ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi) ir TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

Valdomi ratukai standartiškai su TOTALSTOP centrine stabdymo sistema pagal EN 1757-3.

**Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:**

Išleidimo čiaupas

su sietu skysčių ir kietų dalelių atskyrimui.

Išvertimas įjungiamas rankiniu būdu.

Jeigu konteineris ištuštinamas krautuvu arba jis yra sunkus, rekomenduojame savivartį.

**Standartas:**

**EN 1757-3**

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 **dengtas milteliniu būdu.**

**Techninis aprašymas**

Ilgis	1374 mm
Šakių kišenės vidinis aukštis	72 mm

Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Kišenės, matmuo B	72 mm
Konteinerio plotis	669 mm
Išvertimo saugiklis	taip
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Lyninis kėliklis	ne
Svoris	83 kg
Atstumas tarp šakių kišenių B	203 mm
Kišenės, matmuo C	603 mm
Išvertimo mechanizmas	rankinis
Konteinerio aukštis	708 mm
Kišenės, matmuo A	194 mm
Ratukų skaičius	4
su šakių užkabinimo kišenėmis	taip
Šakių kišenės vidinis plotis	194 mm
Kratytuvo krašto aukštis su ratukais	733 mm
Rato medžiaga	TPE
Ratuko Ø	200 mm
Plotis	730 mm
Aukštis	1072 mm
Konteinerio tūris	450 l
hermetiškai suvirinta	taip
Išleidimo čiaupas	Išleidimo čiaupas su sietu
Konteinerio ilgis	1214 mm
Leistinoji apkrova	750 kg
Spalva	šviesiai pilka spalva RAL 7035
Norma	EN 1757-3
Produkto rūšis	Išverčiamas konteineris

