

Statinių vežimėlis, cinkuotas, Tipas: FRW-I



Užsakymo data

Užsakymo numeris	919907 FRW-I
GTIN	4052462018105
Produktų klasė	96U

Aprašymas

Modelis:

Lengvai ir saugiai pervežamos statinės, kurių \varnothing 600 mm. Konstrukcija iš lakštinio plieno. 4 valdomi ratukai iš poliamido, vienas su fiksatoriumi, \varnothing 100 mm.

Spalva:

Karštai cinkuotas.

Techninis aprašymas

vidinis \varnothing	600 mm
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius	3
Leistinoji apkrova	300 kg
Valdymo ratukų medžiaga	poliamidas
Plotis	655 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	1
Svoris	10 kg
Aukštis	165 mm
Medžiaga	cinkuotas
Gylis	610 mm

Ratuko Ø	100 mm
Produkto rūšis	Padėklas statinei su ratukais