



## ROTO-DRIVE užvartų nuėmiklis su išorinių užvartų nuėmimo galvute Ø 4–18



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	838655
GTIN	7290005395444
Produktų klasė	83G

### Aprašymas

#### Modelis:

Rankena su sukama, keičiama užvartų nuėmimo galva. Skriejikiniu mechanizmu paprasta dirbti.

#### Paskirtis:

Lengvas ir švarus užvartų nuėmimas, nusklembimas arba skylių, išorinių skersmenų, sriegių ir griovelių apdirbimas.

visas ilgis: 155 mm

### Techninis aprašymas

visas ilgis	155 mm
Produkto rūšis	Užvartų nuėmikliai

### Priedai

Užvartų nuo kiaurymių nuėmimo galvutė 90°, su HSS kotu, TiN danga Užvartų nuėmimo galvutės Ø 10,4 mm	838611 10,4
Kiaurymių užvartų nuėmimo galvutė HSS 90°, su kotu Užvartų nuėmimo galvutės Ø 20 mm	838610 20
O žiedams skirtų griovelių užvartų nuėmimo geležtė HSS	838760
Vidinių sriegių valymo geležtė HSS	838710

Kiaurymių užvartų nuėmimo galvutė HSS 90°, su kotu Užvartų nuėmimo galvutės Ø 6,3 mm	838610 6,3
Kiaurymių užvartų nuėmimo galvutė HSS 90°, su kotu Užvartų nuėmimo galvutės Ø 10,4 mm	838610 10,4
Kiaurymių užvartų nuėmimo galvutė HSS 90°, su kotu Užvartų nuėmimo galvutės Ø 3,2 mm	838610 3,2
Išorinių užvartų nuėmimo galvutė HSS, skirta Ø 4-18 mm	838660