

**Išverčiamas konteineris RAL 7035 su išleidimo čiaupu, Konteinerio tūris: 600l****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919922 600
GTIN	4017976847030
Produktų klasė	96D

Aprašymas**Modelis:**

Lovelis hermetiškai suvirintas, įstatytas taip, kad būtų galima paversti.

Lovelio kraštas viršuje dukart užlenktas.

Apačioje integruotos dvi kišenės krautuvui, pakoja ir apsauga nuo apvirtimo.

2 fiksuoti ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi) ir TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

Valdomi ratukai standartiškai su TOTALSTOP centrine stabdymo sistema pagal EN 1757-3.

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Išleidimo čiaupas

su sietu skysčių ir kietų dalelių atskyrimui.

Išvertimas įjungiamas rankiniu būdu.

Jeigu konteineris ištuštinamas krautuvu arba jis yra sunkus, rekomenduojame savivartį.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 **dengtas milteliniu būdu.**

Techninis aprašymas

hermetiškai suvirinta	taip
Leistinoji apkrova	750 kg

Konteinerio tūris	600 l
Ilgis	1458 mm
Šakių kišenės vidinis aukštis	72 mm
Atstumas tarp šakių kišenių B	327 mm
Išvertimo saugiklis	taip
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Kišenės, matmuo A	194 mm
Šakių kišenės vidinis plotis	194 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Kišenės, matmuo C	727 mm
Rato medžiaga	TPE
Ratukų skaičius	4
Išleidimo čiaupas	Išleidimo čiaupas su sietu
Plotis	855 mm
Konteinerio aukštis	735 mm
su šakių užkabinimo kišenėmis	taip
Aukštis	1099 mm
Konteinerio ilgis	1321 mm
Ratuko Ø	200 mm
Konteinerio plotis	794 mm
Kratytuvo krašto aukštis su ratukais	843 mm
Kišenės, matmuo B	72 mm
Išvertimo mechanizmas	rankinis
Lyninis kėliklis	ne
Svoris	95 kg
Spalva	šviesiai pilka spalva RAL 7035
Norma	EN 1757-3
Produkto rūšis	Išverčiamas konteineris

