

Išverčiamas konteineris su išvertimo sistema, dažytas, Konteinerio tūris: 600l



Užsakymo data

Užsakymo numeris	919950 600
GTIN	2050001937407
Produktų klasė	94B

Aprašymas

Modelis:

Išverčiamas konteineris **kietoms medžiagoms** su patogiu svorio centru. Išversti galima bet kokiame aukštyje lino patempimu.

Kraštas aplink visą konteinerį yra iš profilio, tvirtas pagrindo rėmas su kišenėmis keltuvui. Yra apsauga nuo netyčinio nuslydimo ir išvertimo.

Kišenių keltuvui vidiniai matmenys B×H = 200×80 mm.

Spalva:

Galima pasirinkti šviesiai mėlyną RAL 5012, geltonai oranžinę RAL 2000, ugnies raudonumo RAL 3000, rezetos žalią RAL 6011, pelės pilkumo RAL 7005 **dažų spalvą**.

Techninis aprašymas

Plotis	1070 mm
Svoris	131 kg
Aukštis	835 mm
Konteinerio tūris	600 l
Atstumas tarp šakių kišenių B	600 mm

su tale	taip
Leistinoji apkrova	1000 kg
Paskirtis	kietoms medžiagoms
Išvertimo saugiklis	taip
Ilgis	1260 mm
Iškratymo briaunos aukštis	740 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produkto rūšis	Išverčiamas konteineris

Priedai

Ratų rinkinys drožlių ir išverčiamiems konteineriams, iš poliamido, 4 vnt. Keliamoji galia / ratukas 450 kg

919970 450