

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Žirklinis šakinis keltuvas, Keliamoji galia: 1000kg****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919916 1000
GTIN	4017976068152
Produktų klasė	96D

**Aprašymas****Modelis:**

Karkasinės konstrukcijos rėmas ir šakės nesideformuoja. Rankinei hidraulinei pompai techninės priežiūros nereikia. Tvirtas plieninio vamzdžio grąžulas su atraminiu guoliu stūmimui.

**Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:**

Kėlimo ribos 85–800 mm.

Šakių ritininiai ratukai iš poliuretano, Ø 80×50 mm.

Valdomi ratukai iš poliuretano, Ø 180×50 mm.

**Spalva:**

Geltona / juoda, **dengtas milteliniu būdu.**

**Techninis aprašymas**

Šakių plotis	160 mm
Svoris	110 kg
Ilgis	1540 mm
Valdomų ratukų Ø	180×50 mm
Plotis	540 mm

Šakių ratukų Ø	80×50 mm
Šakių ratukų medžiaga	Poliuretano
Valdymo ratukų medžiaga	Poliuretano
Kėlimo ribos	85 - 800 mm
Šakių ilgis	1165 mm
Keliamoji galia	1000 kg
Produkto rūšis	Žirklinis keltuvas