

**Garant**

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis:  
16/07mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261352 16/07
GTIN	4045197941527
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis $L_3$	11 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	19,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Plokštelės dydis	7 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	15 mm
Laikiklio ISO kodas	A16M SVVCR/L07
Reguliuojamas kampas $\kappa$	72,5 laipsniai
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Galvutės ilgis $L_1$	36 mm
Kakliuko plotis $L_4$	12,9 mm
Naudingasis gylis T	6 mm
Koto Ø $D_s$	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX6	674248 TX6
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659957 200