

**Garant**

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelės dydis: 10/07mm**


**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261346 10/07
GTIN	4045197941459
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	100 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	12,5 mm
Kakliuko plotis L <sub>4</sub>	7,5 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	7 mm
Laikiklio ISO kodas	A10H SVL CR/L07
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	9 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	22 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Plokštelės dydis	7 mm
Naudingasis gylis T	5 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, D 6,3 antgalių laikiklis Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659905 200
1/4 colio antgalis Torx® varžtams C 6,3, su sukimo zona Torx® profilis TX6	675155 TX6
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, D 6,3 antgalių laikiklis Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659956 200