

Garant**VC.T 070204, Rūšis: HB7025-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261362 HB7025-1
GTIN	4045197941350
Produktų klasė	211

Aprašymas

VC.T 070204 HB7025-1 Kietlydinys: HB7025-1

Drožlialaužis: SF

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,4 mmPastūma f : 0,03 - 0,2 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 190 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 190 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	SF
Pastūma f	0,03 - 0,2 mm/aps,
Kietlydinys	HB7025-1
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,4 mm

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 070204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui