

**Garant****DNMG 150608, Rūšis: HB730-1****Užsakymo data**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 250762 HB730-1 |
| GTIN             | 4045197941411  |
| Produktų klasė   | 21G            |

**Aprašymas**

DNMG 150608 HB730-1 Kietlydinys: HB730-1

Drožlialaužis: XUM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 6 mmPastūma  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 35 - 230 m/min**Techninis aprašymas**

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Kampo spindulys                      | 0,8 mm              |
| Pagrindinis naudojimas               | UNI                 |
| Pjūvio gylis $a_p$                   | 0,5 - 6 mm          |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas  |
| Drožlialaužis                        | XUM                 |
| Pjovimo sąlygos                      | retai pertraukiamas |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 35 - 230 m/min                  |
| Kietlydinys                                   | HB730-1                         |
| Pastūma f                                     | 0,2 - 0,6 mm/aps,               |
| Ašmenys                                       | HM                              |
| Danga   | Nano-PVD                        |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas        | DNMG 150608                     |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius            | 4                               |
| Tolerancija                                   | M                               |
| Produkto rūšis                                | keičiamosios plokštelės tekimui |