

**Garant**
**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 8/05mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 261352 8/05   |
| GTIN             | 4045197941558 |
| Produktų klasė   | 21T           |

**Techninis aprašymas**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Laikiklio ISO kodas                      | A08F SWVCR/L05         |
| Plokštelės dydis                         | 5 mm                   |
| Bendras ilgis L                          | 80 mm                  |
| Kakliuko plotis L <sub>4</sub>           | 6 mm                   |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys      | 269028 26              |
| Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>     | 5,5 mm                 |
| Reguliuojamas kampas κ                   | 72,5 laipsniai         |
| Tinkamos keičiamos plokštelės            | VC.. 0501..            |
| Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub> | 10,2 mm                |
| Galvutės ilgis L <sub>1</sub>            | 15 mm                  |
| Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>          | 7,5 mm                 |
| Naudingasis gylis T                      | 3,5 mm                 |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                    | 8 mm                   |
| Norma                                    | Gamykliniai standartai |
| Paskirtis                                | dešininis              |
| Ištekinimo gylis iki                     | 3×D                    |

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Vidinis aušinimas | taip                         |
| Paskirtis         | Išilginis tekinimas, vidinis |
| Produkto rūšis    | Ištekinimo laikiklis         |

## Priedai

|   |            |
|---|------------|
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX5                            | 674248 TX5 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm | 659957 200 |