



Savivartis su išleidimo čiaupu, Konteinerio tūris: 350l



Užsakymo data

Užsakymo numeris	919925 350
GTIN	4017976160306
Produktų klasė	96D

Aprašymas

Modelis:

Tvirta, iš 3 mm lakštinio plieno suvirinta konstrukcija. Pagrindas su integruotomis kišenėmis keltuvui. 2 stabilūs ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi) ir poliamido padangos. Apsauga nuo nuriedėjimo ir vertikalios padėties fiksatorius, nuo nuslydimo ir apvirtimo saugo grandinė.

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Išleidimo čiaupas su rėčiu skysčių ir kietų dalelių atskyrimui.

Išvertimas vyksta automatiškai, kai atlaisvinamas fiksatorius.

Lynas išvertimui yra prie krautuvo sėdynės.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007, **dengtas miltelinu būdu.**

Techninis aprašymas

Lyninis kėliklis	taip
Išvertimo mechanizmas	Lyninis kėliklis
Atstumas tarp šakių kišenių B	192 mm
Ratukų skaičius	4

Kišenės, matmuo C	592 mm
Išleidimo čiarpas su šakių užkabinimo kišenėmis	Išleidimo čiarpas su sietu taip
Konteinerio tūris	350 l
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Aukštis	1070 mm
Kišenės, matmuo A	190 mm
Kišenės, matmuo B	90 mm
Šakių kišenės vidinis aukštis	90 mm
Rato medžiaga	poliamidas
Ilgis	1294 mm
Kratytuvo krašto aukštis su ratukais	981 mm
Leistinoji apkrova	1000 kg
Šakių kišenės vidinis plotis	190 mm
Svoris	126 kg
Plotis	731 mm
Ratuko Ø	200 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Išvertimo saugiklis	taip
Spalva	briliantinė mėlyna spalva RAL 5007
Norma	EN 1757-3
Aukštis be ratukų	837 mm
Produkto rūšis	Išverčiamas konteineris