

**Garant****WNMG 080408, Rūšis: HB730-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	252070 HB730-1
GTIN	4045197941428
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

WN. G 080408 HB730-1 Kietlydinys: HB730-1

Drožlialaužis: XUM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 4,5 mm

Pastūma f: 0,2 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 35 - 230 m/min

## Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	35 - 230 m/min
Drožlialaužis	XUM
Pastūma f	0,2 - 0,6 mm/aps,
Kietlydinys	HB730-1
Ašmenys	HM

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4,5 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Danga	Nano-PVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui