

Garant

Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto \varnothing / plokštelės dydis:
12/07mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261346 12/07
GTIN	4045197941466
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	9 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	15,5 mm
Kakliuko plotis L_4	9 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Užspaudimo ilgis L_2	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Galvutės ilgis L_1	28 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Bendras ilgis L	125 mm

Laikiklio ISO kodas	A12K SVLCR/L07
Naudingasis gylis T	6 mm
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

1/4 colio antgalis Torx® varžtams C 6,3, su sukimo zona
Torx® profilis TX6

675155 TX6

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, D 6,3 antgalių laikiklis
Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659905 200

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, D 6,3 antgalių laikiklis
Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659956 200