

Garant**VC.T 070204, Rūšis: HB7125-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261362 HB7125-1
GTIN	4045197941367
Produktų klasė	211

Aprašymas

VC.T 070204 HB7125-1 Kietlydinys: HB7125-1

Drožlialaužis: VF

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,4 mmPastūma f : 0,03 - 0,2 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 180 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,03 - 0,2 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	VF
Kietlydinys	HB7125-1
Kampo spindulys	0,4 mm

Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 180 m/min
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 070204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui