

Garant
Frezavimo galvutė PickPocket, HB730, Ø D h10: 9,7mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	210050 9,7
GTIN	4045197941138
Produktų klasė	21M

Aprašymas
Pastaba:

 Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_{p,max} \leq 0,5 \times D$.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D	9,7 mm
Galvutės ilgis l	13 mm
Darbinės dalies ilgis L ₂	7,5 mm
Pastūma f _z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm ²	0,08 mm
Pastūma f _z grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm ²	0,06 mm
Laikiklio dydis	10 mm
Kampų užapvalinimas r _v	0,32
Bendras ilgis L	26,9 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Serija	GARANT Master Steel
Serija	TopCut
Kietlydinys	HB730

Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	38 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	kintamas
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis ae frezuojant	0,3×D apdirbant šoninius paviršius mm
Darbinis plotis ae frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D mm
Pjovimo technika	HPC
Vidinis aušinimas	ne
tinkamas laikiklis	GARANT TopCut
Produkto rūšis	Frezavimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	210 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	110 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	50 m/min	H
Plienas <60 HRC	ribotai tinka	40 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	80 m/min	S
Ketus (G)	tinka	160 m/min	K
Alyva	ribotai tinka		

drėgnas, maks.	tinka
šlapias, min.	ribotai tinka
sausasis	ribotai tinka
Oras	tinka