

Garant

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelės dydis:
16/07mm**

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 261346 16/07 |
| GTIN | 4045197941473 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai |
| Mažiausias pragręžimo Ø D_{min} | 19,5 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | VC.. 0702.. |
| Galvutės ilgis L_1 | 36 mm |
| Užspaudimo ilgis L_2 | 15 mm |
| Plokštelės dydis | 7 mm |
| Bendras ilgis L | 150 mm |
| Laikiklio ISO kodas | A16M SVLCR/L07 |
| Kakliuko plotis L_4 | 14,5 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 27 |
| Darbinės dalies ilgis L_3 | 11 mm |
| Naudingasis gylis T | 5 mm |
| Koto Ø D_s | 16 mm |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Paskirtis | dešininis |
| Ištekinimo gylis iki | 3xD |

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Vidinis aušinimas | taip |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas, vidinis |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |

Priedai

| | |
|---|------------|
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, D 6,3 antgalių laikiklis Maksimalus sukimo momentas 200 cNm | 659905 200 |
| 1/4 colio antgalis Torx® varžtams C 6,3, su sukimo zona Torx® profilis TX6 | 675155 TX6 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, D 6,3 antgalių laikiklis Maksimalus sukimo momentas 200 cNm | 659956 200 |