

**Garant****DC.T 11T304, Rūšis: HB730-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260462 HB730-1
GTIN	4045197941435
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

DC.T 11T304 HB730-1 Kietlydinys: HB730-1

Drožlialaužis: XUM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,4 - 3,3 mmPastūma  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 35 - 230 m/min

## Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB730-1
Pastūma $f$	0,15 - 0,35 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjūvio gylis $a_p$	0,4 - 3,3 mm

Drožlialaužis	XUM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	35 - 230 m/min
Danga	Nano-PVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui