

**Garant**
**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:  
12/07mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261353 12/07
GTIN	4045197941572
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	15,5 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Reguliuojamas kampas κ	72,5 laipsniai
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Plokštelės dydis	7 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	9 mm
Kakliuko plotis L <sub>4</sub>	9 mm
Laikiklio ISO kodas	A12K SVVCR/L07
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	11 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	28 mm
Naudingasis gylis T	6 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX6	674248 TX6
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659957 200