

**Garant**

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelės dydis: 8/05mm**


**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261346 8/05
GTIN	4045197941404
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Galvutės ilgis $L_1$	15 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Reguliuojamas kampas $\kappa$	95 laipsniai
Darbinės dalies ilgis $L_3$	5 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	7,5 mm
Laikiklio ISO kodas	A08F SVLCR/L05
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0501..
Kakliuko plotis $L_4$	6 mm
Plokštelės dydis	5 mm
Bendras ilgis $L$	80 mm
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	9,2 mm
Naudingasis gylis $T$	3 mm
Koto Ø $D_s$	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, D 6,3 antgalių laikiklis Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659905 200
1/4 colio antgalis Torx® varžtams C 6,3, su sukimo zona Torx® profilis TX5	675155 TX5
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, D 6,3 antgalių laikiklis Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659956 200