

Garant**DC.T 11T308, Rūšis: HB730-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260464 HB730-1
GTIN	4045197941442
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 11T308 HB730-1 Kietlydinys: HB730-1

Drožlialaužis: XUM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 3,3 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 35 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 3,3 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Kietlydinys	HB730-1
Pastūma f	0,15 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	35 - 230 m/min
Drožlialaužis	XUM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Danga	Nano-PVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui