

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:
16/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261353 16/07
GTIN	4045197941565
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L ₁	36 mm
Laikiklio ISO kodas	A16M SVVCR/L07
Reguliuojamas kampas κ	72,5 laipsniai
Užspaudimo ilgis L ₂	15 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	19,5 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	11 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Kakliuko plotis L ₄	12,9 mm
Naudingasis gylis T	6 mm
Koto Ø D _s	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX6	674248 TX6
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659957 200