

Garant

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis:
10/07mm**

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 261347 10/07 |
| GTIN | 4045197941497 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|--|----------------|
| Bendras ilgis L | 100 mm |
| Laikiklio ISO kodas | A10H SVLCR/L07 |
| Kakliuko plotis L ₄ | 7,5 mm |
| Darbinės dalies ilgis L ₃ | 7 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | VC.. 0702.. |
| Plokštelės dydis | 7 mm |
| Užspaudimo ilgis L ₂ | 9 mm |
| Galvutės ilgis L ₁ | 22 mm |
| Mažiausias pragręžimo Ø D _{min} | 12,5 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 27 |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai |
| Naudingasis gylis T | 5 mm |
| Koto $\varnothing D_s$ | 10 mm |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Paskirtis | kairinis |
| Ištekinimo gylis iki | 3×D |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas, vidinis |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |

Priedai

| | |
|---|------------|
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, D 6,3 antgalių laikiklis Maksimalus sukimo momentas 200 cNm | 659905 200 |
| 8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm | 659874 50 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, D 6,3 antgalių laikiklis Maksimalus sukimo momentas 200 cNm | 659956 200 |