

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis:
10/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261338 10/07
GTIN	4045197941268
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	13 mm
Laikiklio ISO kodas	A10K SVJCR/L07
Darbinės dalies ilgis L ₃	1,5 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	9 mm
Galvutės ilgis L ₁	18 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Kakliuko plotis L ₄	6,3 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Reguliuojamas kampas κ	142 laipsniai
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Koto Ø D _s	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX6	674248 TX6
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659957 200