


**Garant****CNMG 120408, Rūšis: HB730-1**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	250158 HB730-1
GTIN	4045197941374
Produktų klasė	21G

### Techninis aprašymas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	35 - 230 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	XUM
Pagrindinis naudojimas	UNI
Kietlydinys	HB730-1
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,2 - 0,6 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 6 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Danga	Nano-PVD

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui