

Garant

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:
8/05mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261353 8/05
GTIN	4045197941596
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	5 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0501..
Užspaudimo ilgis L ₂	7,5 mm
Galvutės ilgis L ₁	15 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	10,2 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	5,5 mm
Laikiklio ISO kodas	A08F SVVCR/L05
Reguliuojamas kampas κ	72,5 laipsniai
Kakliuko plotis L ₄	6 mm
Naudingasis gylis T	3,5 mm
Koto Ø D _s	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX5	674248 TX5
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659957 200