

Garant

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis:
12/07mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261347 12/07
GTIN	4045197941503
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	15,5 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Kakliuko plotis L ₄	9 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Darbinės dalies ilgis L ₃	9 mm
Galvutės ilgis L ₁	28 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	11 mm
Laikiklio ISO kodas	A12K SVLCCR/L07

Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Naudingasis gylis T	6 mm
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

1/4 colio antgalis Torx® varžtams C 6,3, su sukimo zona Torx® profilis TX6	675155 TX6
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, D 6,3 antgalių laikiklis Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659905 200
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, D 6,3 antgalių laikiklis Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659956 200