

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis:
12/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261338 12/07
GTIN	4045197941251
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Bendras ilgis L	140 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	11 mm
Laikiklio ISO kodas	A12L SVJCR/L07
Galvutės ilgis L ₁	18 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	2 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Kakliuko plotis L ₄	7,8 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	13 mm
Reguliuojamas kampas κ	142 laipsniai
Koto Ø D _s	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX6	674248 TX6
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659957 200