

Garant**DNMG 110404, Rūšis: HB730-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250752 HB730-1
GTIN	4045197941381
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 110404 HB730-1 Kietlydinys: HB730-1

Drožlialaužis: XUM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 6 mmPastūma f : 0,2 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 35 - 230 m/min**Techninis aprašymas**

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Drožlialaužis	XUM
Pastūma f	0,2 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	35 - 230 m/min
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Kietlydinys	HB730-1
Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 6 mm
Danga	Nano-PVD
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 110404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui