

Garant

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis:
16/07mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261347 16/07
GTIN	4045197941510
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L ₃	11 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	19,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Laikiklio ISO kodas	A16M SVLCR/L07
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Užspaudimo ilgis L ₂	15 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Galvutės ilgis L ₁	36 mm

Kakliuko plotis L ₄	14,5 mm
Naudingasis gylis T	5 mm
Koto Ø D _s	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, D 6,3 antgalių laikiklis Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659905 200
1/4 colio antgalis Torx® varžtams C 6,3, su sukimo zona Torx® profilis TX6	675155 TX6
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, D 6,3 antgalių laikiklis Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659956 200