

**Garant****DNMG 150604, Rūšis: HB730-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250760 HB730-1
GTIN	4045197941398
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

DNMG 150604 HB730-1 Kietlydinys: HB730-1

Drožlialaužis: XUM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 6 mmPastūma  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 35 - 230 m/min**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma $f$	0,2 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	35 - 230 m/min

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 6 mm
Drožlialaužis	XUM
Pagrindinis naudojimas	UNI
Kietlydinys	HB730-1
Danga	Nano-PVD
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150604
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui