

Garant**VCGT 050102, Rūšis: HB7125-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261358 HB7125-1
GTIN	4045197941329
Produktų klasė	211

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7125-1
Pastūma f	0,03 - 0,2 mm/aps,
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 180 m/min
Kampo spindulys	0,2 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	VF
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGT 050102

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui