

Garant

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:
10/07mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261339 10/07
GTIN	4045197941299
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	1,5 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	13 mm
Užspaudimo ilgis L_2	9 mm
Laikiklio ISO kodas	A10K SVJCR/L07
Galvutės ilgis L_1	18 mm
Reguliuojamas kampas κ	142 laipsniai
Bendras ilgis L	125 mm
Kakliuko plotis L_4	6,3 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Plokštelės dydis	7 mm
Koto Ø D_s	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX6	674248 TX6
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659957 200