

Garant**VCMT 070202, Rūšis: HB7025-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261360 HB7025-1
GTIN	4045197941336
Produktų klasė	211

Aprašymas

VCMT 070202 HB7025-1 Kietlydinys: HB7025-1

Drožlialaužis: SF

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,4 mmPastūma f : 0,03 - 0,2 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 190 m/min**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,2 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7025-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pastūma f	0,03 - 0,2 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,4 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 190 m/min
Ašmenys	HM
Drožialaužis	SF
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 070202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui