

Garant

**Ištekimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis:
10/07mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261352 10/07
GTIN	4045197941541
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	13,5 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Kakliuko plotis L ₄	6,8 mm
Reguliuojamas kampas κ	72,5 laipsniai
Galvutės ilgis L ₁	22 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Bendras ilgis L	100 mm
Laikiklio ISO kodas	A10H SVVCR/L07
Darbinės dalies ilgis L ₃	8 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	9 mm
Naudingasis gylis T	6 mm
Koto Ø D _s	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	3×D

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX6	674248 TX6
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659957 200