

**Garant**

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:  
12/07mm**


**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261339 12/07
GTIN	4045197941282
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	13 mm
Laikiklio ISO kodas	A12L SVJCR/L07
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	2 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Reguliuojamas kampas κ	142 laipsniai
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	11 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Bendras ilgis L	140 mm
Kakliuko plotis L <sub>4</sub>	7,8 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	18 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX6	674248 TX6
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659957 200