

Garant
VCMT 070202, Rūšis: HB7125-1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261360 HB7125-1
GTIN	4045197941343
Produktų klasė	21I

Aprašymas

VCMT 070202 HB7125-1 Kietlydinys: HB7125-1

Drožlialaužis: VF

Tolerancija: M

 Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,4 mm

 Pastūma f : 0,03 - 0,2 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 180 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	VF
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 180 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,4 mm

Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7125-1
Pastūma f	0,03 - 0,2 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 070202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui