

Garant

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:
8/05mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261339 8/05
GTIN	4045197941305
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Užspaudimo ilgis L ₂	7,5 mm
Galvutės ilgis L ₁	15 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0501..
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	8 mm
Laikiklio ISO kodas	A08F SVJCR/L05
Bendras ilgis L	80 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	3 mm
Kakliuko plotis L ₄	6 mm
Reguliuojamas kampas κ	142 laipsniai
Plokštelės dydis	5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Koto Ø D _s	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX5	674248 TX5
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659957 200