



## Savivartis su išleidimo čiaupu, Konteinerio tūris: 600l



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	919925 600
GTIN	4017976160603
Produktų klasė	96D

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirta, iš 3 mm lakštinio plieno suvirinta konstrukcija. Pagrindas su integruotomis kišenėmis keltuvui. 2 stabilūs ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi) ir poliamido padangos. Apsauga nuo nuriedėjimo ir vertikalios padėties fiksatorius, nuo nuslydimo ir apvirtimo saugo grandinė.

#### Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

**Išleidimo čiaupas** su rėčiu skysčių ir kietų dalelių atskyrimui.

**Išvertimas vyksta automatiškai, kai atlaisvinamas fiksatorius.**

Lynas išvertimui yra prie krautuvo sėdynės.

#### Standartas:

**EN 1757-3**

#### Spalva:

Brilantinės mėlynos spalvos RAL 5007, **dengtas miltelinu būdu.**

### Techninis aprašymas

Kišenės, matmuo B	90 mm
Išvertimo mechanizmas	Lyninis kėliklis
Išvertimo saugiklis	taip
Išleidimo čiaupas	Išleidimo čiaupas su sietu

Leistinoji apkrova	1500 kg
Atstumas tarp šakių kišenių B	582 mm
Kratytuvo krašto aukštis su ratukais	981 mm
Plotis	1141 mm
Aukštis	1070 mm
Šakių kišenės vidinis plotis	190 mm
Ratukų skaičius	4
Ilgis	1294 mm
Kišenės, matmuo A	190 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
su šakių užkabinimo kišenėmis	taip
Kišenės, matmuo C	982 mm
Konteinerio tūris	600 l
Šakių kišenės vidinis aukštis	90 mm
Lyninis kėliklis	taip
Ratuko Ø	200 mm
Rato medžiaga	poliamidas
Svoris	155 kg
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Spalva	briliantinė mėlyna spalva RAL 5007
Norma	EN 1757-3
Aukštis be ratukų	837 mm
Produkto rūšis	Išverčiamas konteineris