

**Vežimėlis su aukštyn pakeliamu padėklų, Keliamoji galia: 250kg****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919917 250
GTIN	4017976068329
Produktų klasė	96D

Aprašymas**Modelis:**

Profiliuoto ir lakštinio plieno konstrukcija su tvirta stumiamąja rankena iš vamzdžio. Hidraulinė pompa su chromuotais stūmokliais. Pedalinis valdymas. Jautrus nuleidimo vožtuvo valdymas rankine svirtimi. 2 stabilūs ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi), poliuretano padangos.

Spalva:

Antracito pilkos spalvos RAL 7016, **dažyta miltelinu būdu.**

Techninis aprašymas

Ratuko Ø	125 mm
Ilgis	1020 mm
Keliamoji galia	250 kg
Kėlimo ribos	330 - 910 mm
Lentynos ilgis	830 mm
Plotis	500 mm
Svoris	78 kg

Lentynos plotis	500 mm
Produkto rūšis	Pakeliamojo padėklo važiuoklė