

Garant**Važiuklė padėklams, Lentynos plotis×gylis: 1200X800mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919908 1200X800
GTIN	4045197684196
Produktų klasė	91T

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta konstrukcija iš lenkto plieno su 4 fiksavimo kampais plokšties padėklams ir tinkliniams konteineriams dėti. 2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su elastinėmis pilnavidurėmis guminėmis padangomis ir stebulės su rutuliniais guoliais.

Paskirtis:

Plokšties padėklams ir tinkliniams konteineriams dėti.

Spalva:

Sidabro spalvos, **dažyta miltelinu būdu.**

Techninis aprašymas

Plotis	1275 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Lentynos aukštis	245 mm
Svoris	36 kg
Ratuko Ø	160 mm
Rato medžiaga	elastinės pilnavidurės guminės
Leistinoji apkrova	1200 kg
Aukštis	300 mm
Lentynos plotis	1210 mm

Lentynos gylis	810 mm
Gylis	875 mm
Stumiamoji rankena	ne
Produkto rūšis	Važiuklė padėklams