

**HOLEX****Plieninis nupjovimo peilis, neutralus, Peilio aukštis h<sub>5</sub> / įpjovos plotis w:  
19/3,1 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273000 19/3,1
GTIN	4045197941619
Produktų klasė	22B

**Aprašymas****Paskirtis:**

Tinka naudoti tik kartu su nupjovimo plokšte Nr. 273010.

**Tinka:**

Laikikliai Nr. 273896–273898 arba Nr. 319132; 319133 (VDI laikikliai).

**Tiekimo sudėtis:**

Su raktu plokštelių keitimui

**Techninis aprašymas**

Peilio aukštis h <sub>5</sub>	19 mm
Plotis b <sub>2</sub>	2,4 mm
kai maksimalus ruošinio Ø	40 mm
Įpjovos plotis w	3,1 mm
Aukštis h <sub>1</sub>	15,4 mm
Bendras ilgis L	86 mm
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Įpjovimo peilis

