



Savivartis su išleidimo čiaupu, Konteinerio tūris: 900l



Užsakymo data

Užsakymo numeris	919925 900
GTIN	4017976160900
Produktų klasė	96D

Aprašymas

Modelis:

Tvirta, iš 3 mm lakštinio plieno suvirinta konstrukcija. Pagrindas su integruotomis kišenėmis keltuvui. 2 stabilūs ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi) ir poliamido padangos. Apsauga nuo nuriedėjimo ir vertikalios padėties fiksatorius, nuo nuslydimo ir apvirtimo saugo grandinė.

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Išleidimo čiaupas su rėčiu skysčių ir kietų dalelių atskyrimui.

Išvertimas vyksta automatiškai, kai atlaisvinamas fiksatorius.

Lynas išvertimui yra prie krautuvo sėdynės.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Brilantinės mėlynos spalvos RAL 5007, **dengtas miltelinu būdu.**

Techninis aprašymas

Konteinerio tūris	900 l
Leistinoji apkrova	2000 kg
Kišenės, matmuo C	982 mm
Aukštis	1078 mm

Rato medžiaga	poliamidas
Šakių kišenės vidinis plotis	190 mm
Atstumas tarp šakių kišenių B	582 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Svoris	184 kg
Išvertimo saugiklis	taip
Išvertimo mechanizmas	Lyninis kėliklis
Išleidimo čiaupas	Išleidimo čiaupas su sietu
Kratytuvo krašto aukštis su ratukais	989 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Kišenės, matmuo B	90 mm
Ratukų skaičius	4
su šakių užkabinimo kišenėmis	taip
Kišenės, matmuo A	190 mm
Plotis	1661 mm
Šakių kišenės vidinis aukštis	90 mm
Ratuko Ø	200 mm
Lyninis kėliklis	taip
Ilgis	1294 mm
Spalva	briliantinė mėlyna spalva RAL 5007
Norma	EN 1757-3
Aukštis be ratukų	837 mm
Produkto rūšis	Išverčiamas konteineris