

**Tekinimo įrankių laikiklių rinkinys, dešininiai, Koto / plokštelių dydis: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	255130 20
GTIN	4045197941725
Produktų klasė	29W

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1204.; DN.. 1104.; SN.. 1204..
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	25 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Koto dydis	20 mm
Laikiklio ISO kodas	PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11; PSSNR 2020K12
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	25 mm
Atsarginė dalis	259981 2
Norma	DIN ISO 5610
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininiai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis  
su keičiama plokšte**Priedai**

Atsarginis gnybtinių laikiklių rinkinys Tipas 2

259981 2

Tekinimo laikiklis su keičiama plokšte Koto / plokštelių  
dydis 20/11 mm

250610 20/11

Tekinimo plokštelių laikiklis Koto / plokštelių dydis 20/12  
mm

250018 20/12

Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte Koto /  
plokštelių dydis 20/12 mm

251112 20/12