

**Tekinimo įrankių laikiklių rinkinys, kairiniai, Koto dydis: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	255131 20
GTIN	4045197941756
Produktų klasė	29W

Techninis aprašymas

Serija	QuickTurn
Bendras ilgis L	125 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1204.; DN.. 1104.; SN.. 1204..
Galvutės ilgis L ₁	25 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Laikiklio ISO kodas	PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11; PSSNL 2020K12
Koto dydis	20 mm
Atsarginė dalis	259981 2
Norma	DIN ISO 5610
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairiniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Atsarginis gnybtinių laikiklių rinkinys Tipas 2	259981 2
Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte Koto / plokštelių dydis 20/12 mm	251113 20/12
Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte Koto / plokštelių dydis 20/12 mm	250019 20/12
Tekinimo laikiklis su keičiama plokšte Koto / plokštelių dydis 20/11 mm	250611 20/11