

**Tekinimo įrankių laikiklių rinkinys, dešininiai, Koto / plokštelių dydis: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265130 25
GTIN	4045197941800
Produktų klasė	29W

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L ₁	20 mm
Galvutės ilgis L ₁	21,5 mm
Galvutės ilgis L ₁	25 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Laikiklio ISO kodas	SCLCR 2525M12; SDJCR 2525M11; SSSCR 2525M12
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 1204.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Koto dydis	25 mm
Atsarginė dalis	269981 3
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininiai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Atsarginis gnybtinių laikiklių rinkinys Tipas 3	269981 3
Tekinimo plokštelės laikiklis Koto / plokštelių dydis 25/12 mm	260706 25/12
Tekinimo plokštelių laikiklis Koto / plokštelių dydis 25/12 mm	260006 25/12
Tekinimo plokštelės laikiklis Koto / plokštelių dydis 25/11 mm	260308 25/11